

GRM2195C2A681JA01#

"#"处为包装规格代号。

目前生产 一般用 125°C RoHS 无铅

<品名(附包装代号)一览>
GRM2195C2A681JA01D、 GRM2195C2A681JA01J

形状



L尺寸	2.0 ±0.1mm
W尺寸	1.25 ±0.1mm
T尺寸	0.85 ±0.1mm
外部电极宽度e	0.2 to 0.7mm
外部电极间距离g	0.7mm min.
尺寸代号 inch(mm)	0805 (2012)

参考信息

包装	规格	最小订购单位
D	φ180mm纸带	4000
J	φ330mm纸带	10000

质量(标准值)	
1个	9.5mg
φ180mm卷装	152g

规格

静电容量	680pF ±5%
额定电压	100Vdc
温度特性(标准规格)	C0G(EIA)
温度系数	0±30ppm/°C
温度特性的温度范围	25 to 125°C
工作温度范围	-55 to 125°C

在1 / 1页

注意

- 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更,或若其中产品停产,请在订购时确认,恕不另行通知。
- 本目录因没有足够的空间说明详细规格,仅载明标准规格。因此,在订购产品之前,请核准其规格或者办理产品规格表。